

# Bobin VACC-S13-18-K4-27U-NM4ME

Ürün numarası: 8118328

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	60 V AC: 40/65 Hz, çıkış 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (BR) Zone 21 (BR)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	INMETRO DNV 17.0042X
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
Ex ortam sıcaklığı	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Ürün ağırlığı	330 Gram
Elektrik bağlantısı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu