


# Selenoid bobin

## VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME

Ürün numarası: 8118333

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	60 V AC: 40/65 Hz, güç 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Sertifika yayınlayan bölüm	GYJ17.1235X
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Ürün ağırlığı	330 g
Elektriksel bağlantı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun