

Handling modülü DHMZ-DGST-16- -

Ürün numarası: 8122328

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	30 ... 150 mm
Piston çapı	16 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Pnömatik lineer modül
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Max. Hız	0,5 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,02 mm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	5 ... 45 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	207 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	241 N
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun