


Bağlantı plakası VABS-K2-10B-16-U14-P

Ürün numarası: 8122826

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	10
Nominal genişlik	1,6 mm
Akışkan bağlantısı	1/4-28 UNF-2B dişli diş
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Bağlantı yönü altta
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Akış yönü	tek yönlü
Kullanım havası	Sıvı ortam Gaz ortam
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Akışkanla temas eden malzemelerin dayanıklılığını dikkate alın
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	0,2 Nm
Ürün ağırlığı	7 g
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli
Valfin bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	PEEK