


# Bağlantı Plakası Taban Plakası VABS-K2-10S-16-M6-P

Ürün numarası: 8122827

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                | Değer  |
|--|--|
| Boyut                                  | 10   |
| Nominal genişlik                       | 1.6 mm   |
| Akışkan bağlantısı                     | Dişi dış M6  |
| Montaj konumu                          | herhangi bir   |
| Tasarım                                | Yanal bağlantı yönü                                    |
| Maks. valf yeri sayısı                 | 1  |
| Akış yönü                              | tersine çevrilemez                                     |
| İşletim ortamı                         | Sıvı akışkanlar<br>Gaz akışkanlar                      |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not  | Ortamla temas eden malzemelerin direncini dikkate alın |
| Korozyon direnci sınıfı KBK            | 0 - korozyona maruziyet yok                            |
| LABS uygunluğu                         | VDMA24364 Zone III                                     |
| Depolama sıcaklığı                     | -20 °C...70 °C   |
| Akışkan sıcaklığı                      | 0 °C...50 °C   |
| Ortam sıcaklığı                        | 0 °C...50 °C   |
| Valf montajı için maksimum sıkma torku | 0.2 Nm   |
| Ürün ağırlığı                          | 7 Gram   |
| Bağlantı plakası montaj türü           | geçiş deliği ile                                       |
| Valf montaj türü                       | dişi dış ile   |
| Malzeme hakkında not                   | RoHS uyumlu  |
| Bağlantı plakası malzemesi             | PEEK   |