

Baęlantı kablosu NEBC-R3Z12G20-KH-5-N-SBS-RSG17-ET-S1

Ürün numarası: 8126916

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Ürün aęırlığı	680 Gram
Elektrik baęlantısı 1, iřlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik baęlantısı 1, tasarım	köřeli
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	Soket ve soket grubu
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkıřı	düz
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	RJ45 ve soket grubu 12 kutuplu, 2 sıralı
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	20
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	14
Elektrik baęlantısı 1, montaj türü	Vida kilidi
Elektrik baęlantısı 2, iřlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, tasarım	yuvarlak
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	Hibrit soket
Elektrik baęlantısı 2, kablo çıkıřı	düz
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	17
Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	14
Elektrik baęlantısı 2, montaj türü	vidalanmıř
Çalıřma gerilimi aralıęı DC	0 V...24 V
Nominal çalıřma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	11.7 A
Ařırı gerilim direnci	6 kV
Blendaj	hayır
Kablo uzunluęu	5 m
Kablo özellięi	Standart
Test kořulları hat	Talep üzerine test kořulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döřeme	130 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döřeme	130 mm
Kablo çapı	8 mm
Kablo çapı toleransı	± 1 mm
Kablo yapısı	4 x (1 x 0,128 mm ²) + 10 x 0,128 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.128 000013

Özellik	Değer
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	kırmızı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PP