

# Şartlandırıcı Ünitesi

## MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-A8-WPE-B

Ürün numarası: 8130912

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Basınç göstergesi	G1/8 hazırlandı
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	3600 l/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normleştirilmiş)	4750 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Ester yağı ile uyumlu değildir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	1250 g
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu montaj braketleri ile aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu