


Darbe emici DYEF-G8-M5-Y1-F1A

Ürün numarası: 8131071

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Büyükölük | M5 |
| Strok | 1,5 mm |
| Yastıklama | Metal sabit durdurucusuz P yastıklama |
| Montaj pozisyonu | istenildiđi gibi |
| Konum algılama | No |
| Versiyonlar | Li-ion batarya üretimi yapan tesisler için önerilir |
| Max. Darbe hızı | 0,8 m/s |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluđu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Yastıklama boyu | 1,5 mm |
| Max. Sıkma torku | 0,8 Nm |
| Strok başına max.enerji emme değeri | 0,05 J |
| Ürün ağırlığı | 8,4 g |
| Bağlantı şekli | dişli burçlu |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımlı çelik |