


Kumanda plakası DADG-FM-VDE1G18

Ürün numarası: 8131546

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Standarta dayalı | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Mpa işletim basıncı | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Çalışma basıncı | 2 ... 8 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Max. Sıkma torku | 9 Nm |
| Ürün ağırlığı | 227 g |
| Bağlantı şekli | Uç kapağındaki vida dişi üzerinden doğrudan sabitleme |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, muhafaza | Anotlanmış alüminyum |
| Malzeme, vidalar | Nikel kaplı pirinç |