


Kaplin EAMC-56-58-22-24

Ürün numarası: 8134826

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	22 mm
Tutucu çapı 2	24 mm
Büyükük	56
Nominal uzunluk	58 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	5.500 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	129 kgmm ²
Aktarılabılınir dönüş momenti	60 Nm
Ürün ağırlığı	274 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun