


Solenoid bobin VACS-C-R3-1RL

Ürün numarası: 8135822

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Sinyal durum göstergesi	LED
Max. Anahtarlama frekansı	5 Hz
Anahtarlama zamanı	100 %
Sırlanmış kablo yalıtım sınıfı	H
Her bir bobin için nominal işletme voltajı	108 mA'dan 80 ms'ye kadar
Voltaj düşüşlerindeki nominal akım	80 ms sonra 15 mA
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: Düşük akım fazı 0,36 W, yüksek akım fazı 2,6 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Maks. hat uzunluğu	30 m
Elektriksel bağlantı	M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA Çelik
Malzeme, valf bobini	Bakır Çelik Termoplastik
Malzeme, bobin	Bakır