


# Bağlantı plakası VABS-K2-12S-20-M6-P

Ürün numarası: 8140319

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Büyükölük                                | 12   |
| Nominal genişlik                         | 2 mm   |
| Akışkan bağlantısı                       | Dişi diş M6  |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi   |
| Tasarım yapısı                           | Bağlantı yönü yanda  |
| Valf yerlerinin max. sayısı              | 1  |
| Akış yönü                                | tek yönlü  |
| Kullanım havası                          | Sıvı ortam<br>Gaz ortam  |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Akışkanla temas eden malzemelerin dayanıklılığını dikkate alın |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 0 - Paslanma yok   |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364 Zon III  |
| Depolama sıcaklığı                       | -20 ... 70 °C  |
| Kullanım havası sıcaklığı                | 0 ... 50 °C  |
| Çevre sıcaklığı                          | 0 ... 50 °C  |
| Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı  | 0,33 Nm  |
| Ürün ağırlığı                            | 8 g  |
| Bağlantı pleytin bağlantı şekli          | geçiş delikli  |
| Valfin bağlantı şekli                    | Dişi dişli   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, bağlantı plakası                | PEEK   |