


# Baęlantı plakası

## VABS-K2-12S-20-U14-P

Ürün numarası: 8140320

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	12
Nominal genişlik	2 mm
Akışkan baęlantısı	1/4-28 UNF-2B diři diři
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım yapısı	Baęlantı yönü yanda
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Akış yönü	tek yönlü
Kullanım havası	Sıvı ortam Gaz ortam
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Akışkanla temas eden malzemelerin dayanıklılıęını dikkate alın
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklıęı	-20 ... 70 °C
Kullanım havası sıcaklıęı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklıęı	0 ... 50 °C
Maksimum sıkma momenti, valf baęlantısı	0,33 Nm
Ürün aęırlıęı	8 g
Baęlantı pleytin baęlantı şekli	geçiş delikli
Valfin baęlantı şekli	Diři diři
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	PEEK