


Sınır anahtarı montaj parçası SRBI-C2-N-1-P-M12

Ürün numarası: 8140399

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Köşeli
Standarda dayalı	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
KC işareti	KC-EMV
Sertifika yayımlayan bölüm	UL E232949
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme prensibi	Endüktif
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Max. Anahtarlama frekansı	1.000 Hz
Maks. çıkış akımı DC	200 mA
Gerilim düşmesi	≤ 2,5 V
Geriya kalan akım	0 ... 0,5 mA
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Boşta çalışma akımı	≤ 22,5 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel giriş bağlantısı	M12x1 Erkek soket 4-pinli
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	48 g
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, vidalar	Yüksek alımlı paslanmaz çelik
Çalışmaya hazır göstergesi	Yeşil LED
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Durum göstergesi	Sarı LED = valf anahtarlama durumu Yeşil LED= Çalışma gerilimi göstergesi
Depolama sıcaklığı	-40 ... 85 °C
Koruma sınıfı	IP67
Darbe direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 2 olan şok testi
Titreşim direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya uygun olarak sertlik seviyesi 2'de taşıma uygulaması testi
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kirlilik sınıfı	3