


Selenoid bobin

VACN-N-K1-1-10-EX4-M

Ürün numarası: 8141606

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	F
Sırlanmış kablo yalıtım sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC; 2,6 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Sertifika yayınlayan bölüm	IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex mb IIC T6 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	762 g
Elektriksel bağlantı	Kablo
Kablo çapı	7 mm
Kablo uzunluğu	10 m
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Plastik Çelik
Malzeme, bobin	Bakır