


Baęlantı plakası VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1E

Ürün numarası: 8141661

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım yapısı	1001 kanal yapısı
Valf baęlantısı standarda uygun	VDI/VDE 3847-1
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [7:7:-] uyarınca basınçlı hava Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün deęil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklıęı	-40 ... 80 °C
Çevre sıcaklıęı	-40 ... 80 °C
Ürün aęırlıęı	1.300 g
Baęlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik baęlantı	Baęlantı plakası tasarımı, basınçlandırma
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	EPDM NBR
Malzeme, muhafaza	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik