


Dişli kutusu EMGA-40-P-G8-EAS-40

Ürün numarası: 8141729

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	40 mm
Motor flanş ölçüsü	40 mm
Burulma boşluğu	0,25 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	8:1
Maks. giriş hızı	18.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	6 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,015 kgcm ²
Maks. çıkış torku	10 Nm
Maks. verimlilik	96 %
Bükme direnci	0,85 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	350 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	40G
Redüktör arayüzü, silindir mili	40P
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun