


# Redüktör EMGA-60-P-G8-EAS-60

Ürün numarası: 8141735

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	60 mm
Flanş büyüklüğü motor	60 mm
Dönme boşluğu	0.17 drc
Redüktör türü	Planet dişli
Redüktör oranı	8:1
Maks. tahrik devri	13000 1/min
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	18 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.088 000018
Maks. tahrik çıkış torku	29 Nm
Maks. verimlilik	97 %
Torsiyonel rijitlik	2.4 000061
Ürün ağırlığı	900 Gram
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	60H
Redüktör tahrik arayüzü	60P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu