


# Redüktör EMGA-80-P-G20-EAS-80

Ürün numarası: 8141743

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	80 mm
Flanş büyüklüğü motor	80 mm
Dönme boşluğu	0.15 drc
Redüktör türü	Planet dişli
Redüktör oranı	20:1
Maks. tahrik devri	7000 1/min
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	120 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.406 000018
Maks. tahrik çıkış torku	240 Nm
Maks. verimlilik	96 %
Torsiyonel rijitlik	10.4 000061
Ürün ağırlığı	2500 Gram
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	80G
Redüktör tahrik arayüzü	80P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu