


Redüktör EMGA-80-A-G12-80P

Ürün numarası: 8141745

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	80 mm
Flanş büyüklüğü motor	80 mm
Dönme boşluğu	0.25 drc
Redüktör türü	Açısal dişli
Redüktör oranı	12:1
Maks. tahrik devri	7000 1/min
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	120 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	1.379 000018
Maks. tahrik çıkış torku	192 Nm
Maks. verimlilik	94 %
Torsiyonel rijitlik	5 000061
Ürün ağırlığı	5000 Gram
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	80G
Redüktör tahrik arayüzü	80P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu