


Dişli kutusu EMGA-120-P-G8-SAS-100

Ürün numarası: 8141753

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	120 mm
Motor flanş ölçüsü	100 mm
Burulma boşluğu	0,12 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	8:1
Maks. giriş hızı	6.500 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	120 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	1,431 kgcm ²
Maks. çıkış torku	192 Nm
Maks. verimlilik	97 %
Bükme direnci	18 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	6.000 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	120G
Redüktör arayüzü, silindir mili	100A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun