

# ift nipel NPFC-DS-G14-G12-M

rn numarası: 8142587

FESTO



## Bilgi sayfası

zellik	Deęer
Malzeme, diřli rakor	Nikel kaplı pirin
Tank byklę	10
alıřma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basıncılı hava [-:::-]
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Dřk paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
evre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Pnmatik baęlantı 1 nominal sıkma torku	47,9 Nm
Pnmatik baęlantı 2 nominal sıkma torku	9,05 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
rn aęırlıęı	34,4 g
Pnmatik baęlantı 1	G1/2
Pnmatik baęlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PVC