

# çift nipel NPFC-DS-M5-G18-M

Ürün numarası: 8142591

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme, dişli rakor	Nikel kaplı pirinç
Tank büyüklüğü	10
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [---:--]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1 nominal sıkma torku	10,55 Nm
Pnömatik bağlantı 2 nominal sıkma torku	1,78 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	8,96 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PVC