

## Körleme B-M7-F1A

Ürün numarası: 8144525

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	10
Varyantlar	Ana bileşen olarak bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmamalıdır. İstisnalar, çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Nominal sıkma torku	1.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 15
Ürün ağırlığı	2 Gram
Montaj türü	Alyan anahtarı SW3
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış M7
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kör tapa malzemesi	Çelik, kimyasal olarak nikel kaplı
O-ring malzemesi	Paslanmaz çelik NBR