


Güç besleme ünitesi

CACN-3A-7-10-G2

Ürün numarası: 8149584

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|---|
| Genişlik | 68 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Uzunluk | 160 mm |
| Montaj pozisyonu | Serbest konveksiyon |
| Ana besleme | 1 fazlı |
| Giriş akımı | 2,4 - 5,6 A |
| Nominal çıkış gerilimi DC | 48 V |
| Nominal çıkış akımı | 10 A |
| Giriş gerilimi aralığı AC | 100 ... 240 V |
| Power failure buffering | 15 ms |
| Hat frekansı | 45 ... 65 Hz |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Listed (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Depolama sıcaklığı | -40 ... 85 °C |
| Relatif hava nemi | 95 % |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 70 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.603 g |
| Bağlantı şekli | H-raylı |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |