


Baęlantı kiti DADG-AK-G8-12-20

Ürün numarası: 8152374

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|---|--|
| Büyükölük | 12 |
| Strok | 20 mm |
| Mpa işletim basıncı | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Çalışma basıncı | 1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Max. Sıkma torku | 1,5 Nm |
| Sıkma torku toleransı | ± 10 % |
| Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 1 | 0,7 Nm |
| Ürün ağırlığı | 12,9 g |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme, adaptör | Epoksi reçine |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, vidalar | Kaplanmış çelik |