


# Plastik hortum PUN-H-F-14X2-BL

Ürün numarası: 8153417

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                    | Değer   |
|--|---|
| Dış çap                                    | 14 mm   |
| Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı | 78 mm   |
| İç çap                                     | 9,8 mm  |
| Min. Bükme radyusu                         | 38 mm   |
| Kullanım talimatları                       | Baskısız hortum<br>TPE-U Ether basiert  |
| Hortum özellikleri                         | Suitable for energy chains  |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı      | -0,095 ... 0,6 MPa  |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı       | -0,95 ... 6 bar   |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı      | -13,775 ... 87 psi  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı            | -0,095 ... 1 MPa<br>-0,95 ... 10 bar<br>-13,775 ... 145 psi   |
| Çalışma basıncı açıklaması                 | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa  |
| Kullanım havası                            | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]<br>Su (sıvı, buzsuz)   |
| Malzeme alev testi                         | UL94 HB   |
| PWIS uygunluğu                             | VDMA24364-B2-L  |
| Temizlik seviyesi                          | Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir.<br>Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun. |
| Gıdalar için güvenli                       | Bkz. uygunluk beyanı  |
| Çevre sıcaklığı                            | -35 ... 60 °C   |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı               | 0,0911 kg/m   |
| Pnömatik bağlantı                          | Geçmeli bağlantı dış çapı 14 mm için  |
| Renk                                       | mavi  |
| Shore sertliği                             | D 52 +/-3   |
| Malzeme hakkında not                       | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, hortum                            | TPE-U(PU)   |