


# Eksenel Kit EAMM-A-L95-190B-G2

Ürün numarası: 8157282

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	85 mm
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Aktarılabılır tork	145 Nm
Ürün ağırlığı	4899 Gram
Aktüatör arayüz kodu	L95
Arayüz kodu motor In	190A 190B
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu