


Yataklama ünitesi EAGF-P2-KF-32-100

Ürün numarası: 8158029

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|-----------------------------|
| Boyut | 32 |
| Strok | 100 mm |
| Ters çevirme boşluğu | 0 µm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Kılavuz | Bilyalı rulman yatağı |
| Tasarım | Kılavuz |
| Maks. ivmelenme | 25 m/s ² |
| Maks. hız | 1 m/s |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 0 - korozyona maruziyet yok |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Koruma türü | IP40 |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Maks. kuvvet F _y | 160 N |
| Maks. kuvvet F _y statik | 355 N |
| Maks. kuvvet F _z | 160 N |
| Maks. kuvvet F _z statik | 355 N |
| Maks. moment M _x | 6 Nm |
| Maks. moment M _x statik | 13 Nm |
| Maks. moment M _y | 4 Nm |
| Maks. moment M _y statik | 9 Nm |
| Maks. moment M _z | 4 Nm |
| Maks. moment M _z statik | 9 Nm |
| Yer değiştirme kuvveti | 1.6 N |
| 0 mm strokta hareketli kütle | 170 Gram |
| 0 mm strokta temel ağırlık | 613 Gram |
| 10 mm strok başına ek ağırlık | 7.9 Gram |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük | 7.9 Gram |
| 0 mm strokta hareketli kütle için ağırlık merkezi | 26 mm |
| 10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek payı | 4.3 mm |
| Montaj türü | dişi diş ile |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |

| Özellik | Değer |
|------------------------------|--|
| Kılavuz elemanı malzemesi | Su verilmiş ve temperlenmiş çelik sert krom kaplama |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım eloksallı |
| Boyunduruk plakası malzemesi | Dövme alüminyum alaşım eloksallı |