


# Darbe emici bağlantısı DADP-ES-G8-25

Ürün numarası: 8159237

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	25
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Tasarım yapısı	Durdurma kolu
Max. Darbe hızı	0,8 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-C1-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Dayama kuvveti	1.100 N
Max. Sıkma torku	8,4 Nm
Sıkma torku toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	503 g
Bağlantı şekli	Geçiş deliđi ve merkezleme burcu ile
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kol	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, vidalar	Galvanizli çelik