


Darbe emici DYEF-G8-S-M8-Y1

Ürün numarası: 8159473

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	M8
Strok	1,3 mm
Yastıklama	Metal sabit durdurucusuz P yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	0,8 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	1,3 mm
Max. Sıkma torku	2 Nm
Strok başına max.enerji emme değeri	0,12 J
Ürün ağırlığı	14,6 g
Bađlantı şekli	dişli burçlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı çelik