


Baęlantı kiti DADG-AK-G8-25-150

Ürün numarası: 8159818

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	25
Strok	150 mm
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	5 Nm
Sıkma torku toleransı	± 10 %
Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 1	3 Nm
Ürün ağırlığı	69,8 g
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme, adaptör	Epoksi reçine
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Malzeme, vidalar	Kaplanmış çelik