


# Darbe emici DYEF-G8-M6-Y1F

Ürün numarası: 8160236

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	M6
Strok	3,1 mm
Yastıklama	Madeni stop ile P-Yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	0,8 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	3,1 mm
Max. Sıkma torku	1 Nm
Strok başına max.enerji emme değeri	0,03 J
Ürün ağırlığı	10,8 g
Bađlantı şekli	dişli burçlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alıřımlı çelik