

Yaklaşım sensörüSilindir Sensörü SDBF-FDS-1L-PU-K-9-N-LE

Ürün numarası: 8161167

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok yapı türü
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Pozisyon
Ölçüm prensibi	manyeto dirençli
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	-4 °F...176 °F
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Açma süresi	1,5 µs
Kapanma zamanı	0,5 µs
Maks. çıkış akımı	1 A
Maks. anahtarlama kapasitesi DC	24 W
Gerilim düşüşü	0.5 V
Kısa devre dayanımı	hayır
Çalışma gerilimi aralığı DC	6 V...24 V
Ters polarite koruması	hayır
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Çıkış yönü bağlantı	çapraz
Kablo kılıfının rengi	gri
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Montaj türü	sıkıştırılmış
Montaj konumu	herhangi bir
Gövde rengi	siyah
Gövde malzemesi	PA
Anahtarlama durumu göstergesi	LED
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-4 °F...176 °F
Koruma türü	IP67 NEMA 4
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III