


Darbe emici DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9

Ürün numarası: 8161521

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	7
Strok	5 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	1 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,2 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	5 mm
Max. Dayama kuvveti	300 N
Strok başına max.enerji emme değeri	3 J
Saat başına max.enerji emme değeri	12.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,01 J
Geriye döme kuvveti	12 N
Ürün ağırlığı	20 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, somun	çelik, galvanizli