



Darbe emici DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9

Ürün numarası: 8161525

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	12
Strok	12 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	1 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,2 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	12 mm
Max. Dayama kuvveti	1.000 N
Strok başına max.enerji emme değeri	10 J
Saat başına max.enerji emme değeri	36.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,05 J
Geriye döme kuvveti	28 N
Ürün ağırlığı	95 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	çelik, galvanizli
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, somun	çelik, galvanizli