



Darbe emici

DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14

Ürün numarası: 8161527

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|-----------------------|
| Büyükölük | 12 |
| Strok | 12 mm |
| Yastıklama | kendinden ayarlı |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Konum algılama | No |
| Max. Darbe hızı | 1 m/s |
| Geriye dönme süresi kısa | 0,2 s |
| Çalışma şekli | tek etkili basılı |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Yastıklama boyu | 12 mm |
| Max. Dayama kuvveti | 1.000 N |
| Strok başına max.enerji emme değeri | 8 J |
| Saat başına max.enerji emme değeri | 36.000 J |
| Max. Geriye kalan enerji | 0,05 J |
| Geriye döme kuvveti | 28 N |
| Ürün ağırlığı | 95 g |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | çelik, galvanizli |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alıřımlı çelik |
| Malzeme, somun | çelik, galvanizli |