



# Darbe emici

## DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14

Ürün numarası: 8161529

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	16
Strok	15 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	1 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,3 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	15 mm
Max. Dayama kuvveti	2.000 N
Strok başına max.enerji emme değeri	30 J
Saat başına max.enerji emme değeri	64.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,16 J
Geriye döme kuvveti	46 N
Ürün ağırlığı	220 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	çelik, galvanizli
Malzeme, piston mili	Yüksek alıřımlı çelik
Malzeme, somun	çelik, galvanizli