

# Elektrik fişi NECL-S-L12G5-C2-Q10

Ürün numarası: 8166791

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-111
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E474609
Montaj türü	vidalanmış
Kablo çıkışı	düz
Ürün ağırlığı	42.89 Gram
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Güç kaynağı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-111'e göre L kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...63 V
Nominal çalışma gerilimi DC	63 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	16 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
İzin verilen kablo çapı	8 - 13 mm elektrik bağlantısı için 1
İletkenin nominal kesiti	2.5 000013 AWG14
Bağlantı kesitine ilişkin not	yüksük kullanıldığında maks. 1,5 mm <sup>2</sup> /AWG16
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-40 °C...105 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	PA
Vidalı kilitleme malzemesi	Döküm çinko, nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı bakır alaşımı