


PE-Dönüştürücü PEN-M5

Ürün numarası: 8625

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Fark basınç Bağıl basınç
Ölçüm metodu	Pnömatik-elektrikli fark basınç anahtarı
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Maks. anahtarlama frekansı	70 hz
Maks. çıkış akımı	350 mA
Kısa devre dayanımı	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...30 V
Elektrik bağlantısı	3 damarlı Kablo açık uç
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo kılıfı malzemesi	PUR
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: montaj çerçevesi üzerine 2n geçiş deliği ile
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik bağlantı	M5
Ürün ağırlığı	240 Gram
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Sızdırmazlık halkası malzemesi	NBR

Özellik	Değer
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Eşik değerlerin ayar aralığı	-0.8 Bar...8 Bar
Koruma türü	IP67
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L