



# Makara kollu valf

## R-3-1/4-B

Ürün numarası: 8985

FESTO

Bu tip vakum için uygundur



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	mekanik
Standart nominal debi	600 l/min
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston oturtmalı
Nominal genişlik	7 mm
Kumanda şekli	direkt
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	26 N
Ürün ağırlığı	230 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm