


Perde Geçiř Rakoru (Somunlu Baęlantı) SCK-PK-4-KU

Ürün numarası: 9388

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik	3.4 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralıęı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı İřletim mümkün
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Pnömatik baęlantı 1	dıř çapı Ø 6 mm olan hortum için rakor somunlu iç çapı Ø 4 mm olan tırnaklı nipel için
Pnömatik baęlantı 2	dıř çapı Ø 6 mm olan hortum için somunlu iç çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	POM POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Konnektör malzemesi	POM