

# Adaptör AD-G3/8-3/8NPT-I

Ürün numarası: 9397

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	11.5 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1	25 Nm
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2	22 Nm
Nominal sıkma torku	38.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	25.3 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/8
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış 3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	Galvanize çelik