


# Adaptör

## AD-1/2NPT-G1/2-I

Ürün numarası: 9627

FESTO

bir tarafı dişi diş, diğer tarafı erkek diş.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	14,3 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 1	28 Nm
Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 2	40 Nm
Ürün ağırlığı	48,48 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş ölçüsü 1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Dişi diş G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PVC
Malzeme, muhafaza	çelik, galvanizli