

Çift nipel E-G1/2-1/2NPT

Ürün numarası: 9633

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Nominal genişlik | 14.3 mm |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 Bar...10 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1 | 40 Nm |
| Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2 | 28 Nm |
| Nominal sıkma torku | 47.9 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 20 |
| Ürün ağırlığı | 47.68 Gram |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/2 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |