



Hızlı havalandırma valfi SE-1/2-B

Ürün numarası: 9688

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çabuk egzost
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	6.480 l/min
Hava verme standart anma debisi 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	4.560 l/min
Çalışma basıncı	0,3 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-20 ... 75 °C
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Nominal genişlik	15 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 75 °C
Ürün ağırlığı	200 g
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR