



# 微型柱轴驱动阀

## SO-3-PK-3-B

产品代号: 10403

FESTO

带倒钩管接头 NW 3, 常开  
该型号产品适用于真空.



### 技术参数

特性	值
阀功能	3/2 常开, 单电控
驱动类型	机械的
标准额定流量	60 l/min
工作压力	-0.95 ... 8 bar
复位类型	机械弹簧
额定尺寸	1.8 mm
先导类型	直接
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-10 ... 60 °C
驱动力	6 N
产品重量	7 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	PK-3
气动连接, 气口 2	PK-3
材料信息, 壳体	黄铜 POM