



# 或门

## OS-1/4-NPT

产品代号: 10413

FESTO



### 技术参数

特性	值
阀功能	“或”功能
气动连接, 气口 1	1/8 NPT
气动连接, 气口 2	1/8 NPT
安装类型	带通孔
标准额定流量	1,170 l/min
工作压力	1 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
材料信息, 壳体	锻造铝合金
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
额定尺寸	6.5 mm
装配位置	任意
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
产品重量	110 g
气动连接, 气口 3	NPT1/8-27
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR