


吸盘插件 OASI-10

产品代号: 1048645

FESTO

在有污浊情况下必须更换



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|--------------------------------|
| 工作压力 | 0 ... 0.95 bar |
| 工作介质 | 大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-A1-L |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 环境温度 | 5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 0.1 g |
| 安装类型 | 插件 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 吸盘插件 | PE |
| 喷射器脉冲适宜性 | 0 bar |
| 装配位置 | 任意 |