


# 终端电阻

## CACR-S-B12G5-220-PB

产品代号: 1072128

FESTO



### 技术参数

特性	值
工作电压范围 DC	0 ... 5 V
污染等级	3
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP67
环境温度	-25 ... 80 °C
产品重量	11.6 g
电连接	4针 M12x1 直列式插头
插头编码	B
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	TPE-U(PU)
材料信息, 电气触片	黄铜 镀金